




936572505

Cruzamiento Integro antracita

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 16 AX (100W LED (SBL))

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Colour Antracita

Código RAL 7021

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 55.50 x 55.50 mm

Profundidad de montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 10 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP44

Resistencia al impacto IK IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes roscados

Tipo de conmutación / variante Cruzamiento

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC Sí

Conforme con RoHS Sí