




936572505

## Integro - inversor grupo, antracite mate

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

16 AX (100W LED (SBL))

#### Tensão

Tensão nominal

250 V

#### Materiais

Cor

Antracite

Código RAL

7021

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

#### Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

#### Conectividade

Tipo de montagem

Instalação de embutir  
Montagem por parafuso

#### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

1

#### Dimensões

Dimensões

55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem

10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

10 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP44

Resistência ao impactos IK

IK05

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal

16 A

#### Textos

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Modo de comutação

Inversor de grupo

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim