



936572510

## Kruisschak. 16 AX, berker Integro, zwart

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Schakelstroom | 16 AX (100W LED (SBL)) |
|---------------|------------------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Zwart       |
| RAL-code                | 9005        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Identificatie

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
|---------------|--------------------------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Aansluitwijze | Inbouwinstallatie<br>Schroefbevestiging |
|---------------|-----------------------------------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Afmetingen               | 55.50 x 55.50 mm |
| Inbouwdiepte             | 10 mm            |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 10 mm            |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Teksten

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen      |
| Schakelmodus  | Kruis                   |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |