



FP81TW2

Armoire, univers, IP54, classe de protection I, 1250x300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1250 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe I
Résistance aux chocs IK	IK09

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matériau

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matériau	Acier

Équipement

Nombre rangées	8
----------------	---

Matériau

Finition	Mat
----------	-----

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----