




KH70B

**Zacisk rozgałęźny 1-polowy 4x70mm<sup>2</sup>/pole 1xN/niebieski**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 60 mm    |
| Szerokość | 32,80 mm |
| Głębokość | 48,70 mm |

**Rodzaj połączenia**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 70 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

**Instalacja, montaż**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominalny moment dokręcania | 4 - 4 Nm |
|-----------------------------|----------|

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 160 A |
|-----------------|-------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 1 |
|-----------------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |