




937722509



Berker - Integro - Botão simples visor+lâmpada, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
Número de polos	1

Materiais

Cor	Branco
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade	24,10 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Impressão	Sem gravação
Iluminação	Com lâmpada luminescente integral Para iluminação ou monitorização de circuitos
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

integro
