




937722509



Taster, 1NO, sa indikacijom, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
Broj polova	1

Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Dubina	24,10 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	13 mm

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
-------------------------------	------

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Rasvjeta	Sa integrisanom neonskom svjetiljkom Za nadzorni i krug rasvjete
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

integro
