



KH70G



**Distrib. 160A fase 4x70mm<sup>2</sup> 2M**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	60 mm
Largura	32,80 mm
Profundidade	48,70 mm

**Instalação / montagem**

Binário de aperto nominal	4 - 4 Nm
---------------------------	----------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

**Arquitetura**

Número de polos	1
-----------------	---

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim