



### Porte, univers, pour FR02\*armoires, IP55, 1550x550mm

#### Caractéristiques techniques

##### Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

##### Dimensions

Hauteur	1500 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	25 mm

##### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

##### Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Aacier
Traitement de surface	Thermolaquage

##### Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

##### Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

##### Connectivité

Type de montage	Avec charnières
-----------------	-----------------

##### Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----