



FZ001R

Porte, univers, pour FR01* armoires, IP55, 1550 x 300 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

| | |
|---------------------------|------------|
| Adapté au type de coffret | En saillie |
|---------------------------|------------|

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Profondeur | 25 mm |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Type de porte | Butée de porte |
| Type de poignée | Poignée escamotable |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matière

| | |
|------------------------|---------------|
| Code RAL | 7035 |
| Couleur | Gris clair |
| Matière | Aacier |
| Traitements de surface | Thermolaquage |

Architecture

| | |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |

Equipement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
|---------------------------|---|

Connectivité

| | |
|-----------------|-----------------|
| Type de montage | Avec charnières |
|-----------------|-----------------|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 0 |
|-------------------|---|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|