



FZ001N

Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	469 mm
Largeur	269 mm
Profondeur	12 mm

Plastron, porte

Porte transparente	No
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrures	1

Matières

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Serrure à barre

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre de rangées	3

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

