



FZ001N

Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x300mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	469 mm
Largeur	269 mm
Profondeur	12 mm

#### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1

#### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

#### Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

#### Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre rangées	3

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

#### Illustrations | dessins

