

**Invertitore 16 AX - 250 V**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	16 AX (200W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Materiali**

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

**Identificazione**

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino
---------------------------------	--------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	1
-----------------	---

**Serie**

Serie	71 x 71 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Testo**

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione Per fissaggio a vite
-------------------	---

**Illuminazione**

Per illuminazione e commutazione di controllo

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----