




BA7A40060

Perforirani kanal BA7A, PVC, 40x60 mm, siva

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Visina             | 40 mm   |
| Širina             | 60 mm   |
| Dužina             | 2000 mm |
| Širina proreza     | 6 mm    |
| Širina utora/slota | 6,50 mm |

Oprema

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Poklopac je u opsegu isporuke | Da |
|-------------------------------|----|

Materijali

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
|-----------|-----------------------|

Funkcije

|            |    |
|------------|----|
| Samogasivo | Da |
|------------|----|

Standardi

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Klasa zapaljivosti prema UL94 | V0 |
|-------------------------------|----|

Sigurnost

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Klasa otpornosti na vatru | M1 |
|---------------------------|----|

Materijali

|         |             |
|---------|-------------|
| Boja    | Kameno siva |
| RAL kod | 7030        |

Arhitektura

|             |    |
|-------------|----|
| Fleksibilno | Ne |
|-------------|----|

Konfiguracija

|           |             |
|-----------|-------------|
| Bočni zid | Perforirano |
|-----------|-------------|

Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |