




BA7A40080

## Calha cablagem BA7A 40x80mm

### Características técnicas

#### Dimensões

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Altura                        | 40 mm   |
| Largura                       | 80 mm   |
| Comprimento                   | 2000 mm |
| Largura da fenda              | 6 mm    |
| Amplitude dos cortes laterais | 6,50 mm |

#### Equipamento

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Tampa incluída no material fornecido | Sim |
|--------------------------------------|-----|

#### Materiais

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Material | Policloreto de vinilo (PVC) |
|----------|-----------------------------|

#### Funções

|                   |     |
|-------------------|-----|
| É autoextinguível | Sim |
|-------------------|-----|

#### Normas

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Classe de inflamabilidade de acordo com UL94 | V0 |
|----------------------------------------------|----|

#### Índice de proteção

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Classe de resistência ao fogo | M1 |
|-------------------------------|----|

#### Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Cor        | Cinza pedra |
| Código RAL | 7030        |

#### Arquitetura

|          |     |
|----------|-----|
| Flexível | Não |
|----------|-----|

#### Configuração

|                |           |
|----------------|-----------|
| Parede lateral | Ranhurado |
|----------------|-----------|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |