



FZ007N

Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	619 mm
Širina	248 mm
Dubina	12 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Perforirana vrata
Broj brava	0

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Boja proizvoda	Čista bijela
Materijal	Željezo
Obrada	Praškasto ofarbano

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Lijevo
----------------------	--------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP54
Vrsta zaključavanja	Bez brave

Oprema

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

