



FZ006N

Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Hoogte	619 mm
Breedte	519 mm
Diepte	12 mm

##### Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Aantal sloten	1

##### Materiaal

RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

##### Architectuur

Positie kastdeur	Rechts
------------------	--------

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Type slot	Staafslot

##### Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
-----------------------------	---

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

#### Afbeeldingen | tekeningen

