



FWK9500600VERZ

Goulotte zinguée résistante au feu L. 750mm

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	E30 E60
-----------------------------	------------

Architecture

Nombre de côtés résistants au feu	4
-----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	142 mm
Largeur	150 mm
Longueur	750 mm
Hauteur intérieure	49 mm
Largeur intérieure	54 mm
Section intérieure / utile	2646 - 2646 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	11
---	----

Matière

Matériau	Plâtre Acier
Traitement	Galvanisé

Équipement

Matériaux en plaque	Acier
---------------------	-------

Matière

Couleur	Zingué
---------	--------

Équipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

