



DNG7503707030B

Goulotte de câblage en PVC DNG 75x37mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Dimensions

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur                        | 75 mm   |
| Largeur                        | 37 mm   |
| Longueur                       | 2000 mm |
| Largeur des découpes latérales | 5 mm    |
| Largeur de languette           | 7.50 mm |

Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

Matière

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
|---------|-------------------------|

Fonctions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

Sécurité

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Classe de résistance au feu | M1 |
|-----------------------------|----|

Matière

|          |             |
|----------|-------------|
| Couleur  | Gris pierre |
| Code RAL | 7030        |

Architecture

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

Configuration

|                |         |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |