



LFS6010089016



T-stycke LFS 60x100mm, stål, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	100 mm

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
Färg	Trafikvit
RAL-kod	9016

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Lämplig för

LFS 60x100

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

