




29538989



Éclairage de signal. par LED, éclairage blanc, S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Puissance

Puissance consommée 1 W

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Type de Lampe LED

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Métal
PVC

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 50 mm

Raccordement

Section du conducteur 2,50 - 2,50 mm²

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Éclairage Couleur de l'éclairage blanc froid

Marquage Possibilité d'insérer des films avec inscription de symboles

Impression Sans inscription

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui