




29538989



Señalización LED, S/B, blanco polar brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

Potencia

Potencia consumida	1 W
--------------------	-----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	50 mm

Conexión

Sección máxima del conductor	2,50 - 2,50 mm ²
------------------------------	-----------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Texto

Iluminación	Color blanco frío
Etiqueta	Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos
Inscripción	Sin inscripción

Características técnicas

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí