




29538989

**Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	1 W
-------------------	-----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	50 mm

Conneessione

Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Illuminazione	Colore luce bianco freddo
Etichettatura	Lamine con stampa di simboli inseribili
Stampa	Senza stampa

Adatto per

S.x/B.x	
---------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì