



29538989



LED-підсвічування, біле світло, 230В, пол.білизна S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 230 V

Потужність

Споживана потужність 1 W

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Освітлення

Тип лампи LED

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 70 mm

Ширина 70 mm

Глибина 50 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту 2,50 - 2,50 mm²

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Освітлення Світлий холодний білий колір

Маркування Плівки з нанесенням символів, що вставляються

Відбиток Без надруку

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так