




475501

**Serie 1930/Glas Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, samozaciski, czarny**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Materiały**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Kolor                   | Czarny                  |
| Kod RAL                 | 9005                    |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                  |
| Materiał                | Tworzywo duroplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy             |

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Głębokość                    | 42 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 31 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

**Rodzaj połączenia**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Typ złącza/wtyku  | Zacisk wtyczki            |
| Przekrój przewodu | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Łączność**

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe                               |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |

**Sprzęt**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Tak    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK02 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

**Funkcje**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku                                              |
| Oslona         | Oslona centralna                                         |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                    |

#### Odpowiednie do

Berker serie 1930/Glas

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |