



475501

Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, 1930/Glas/Palazzo, crna sja,okretno za 45°

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Obrada površine Sjajno

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 42 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

##### Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klema

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Da

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

---

**Identifikacija**

---

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

---

Poklopac Poklopac centralne ploče

---

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

---

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

---

**Pogodno za**

---

Serija 1930/ Serija Glas

---

**Održivost**

---

Bez halogena Da

---

Usklađeno sa RoHS Da

---