




475501

Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, 1930/Glas/Palazzo, crna sja, okretno za 45°

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Obrada površine Sjajno

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Stezaljka utikača

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm²

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Da

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboľšana zaštita od kontakta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Berker serija 1930/Glas

Održivost

Bez halogena

Da

Usklađeno sa RoHS

Da