



475501

**Zásuvka SCHUKO, serie 1930/glas, černá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

**Frekvence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiál**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Černá      |
| Kód RAL          | 9005       |
| Povrchová úprava | Lesklý     |
| Materiál         | Duroplast  |
| Povrch           | Neošetřený |

**Rozměry**

|  |       |
|--|-------|
| Výška  | 71 mm |
| Šířka  | 71 mm |
| Hloubka  | 42 mm |
| Počet jednotek                                     | 1     |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 31 mm |
| Vestavěná hloubka                                  | 32 mm |

**Připojení**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Zásuvná svorka            |
| Průřez vodiče          | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Instalace, montáž**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

**Konektivita**

|               |  |
|---------------|--|
| Typ připojení | Zásuvná přípojka                       |
| Druh montáže  | Upevnění šrouby<br>Upevnění příchytkou |

**Vybavení**

|   |        |
|---|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ano    |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním svítidlem                  | Ne     |
| Zámek                                   | Ne     |

**Příslušenství**

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

**Kapacita**

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

**Bezpečnost**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano  |
| Mechanická odolnost IK            | IK02 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

**Funkce**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

---

**Identifikace**

---

S potiskem Ne

---

**Texty**

---

Kryt Centrální krycí deska

---

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

---

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

---

Serie 1930 / Serie Glas

---

**Udržitelnost**

---

Neobsahuje halogeny Ano

---

V souladu se směrnicí RoHS Ano

---