



TYB708D



### Modulo KNX Univ 8In / 8Out / 4In + 4Out

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

##### Corrente

Numero di circuiti di ingresso 8

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

##### Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria Sì

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie No

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Illuminazione

Controllo LED Sì

##### Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

##### Cavo

Lunghezza del cavo 10 m

##### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 20 - 20 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema 30 V DC tramite bus

##### Serie

Profondità 32 mm

##### Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì