



TYB708D



Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS
------------------------------	-----

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova	8
-------------------------------	---

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon	Da
------------------------------------	----

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
--	----

Sa baterijom	Ne
--------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Rasvjeta

LED kontrola	Da
--------------	----

Materijali

Boja	Crna
------	------

RAL kod	9005
---------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Kabal

Dužina kabla	10 m
--------------	------

Napon

Ulazni napon	20 - 20 V
--------------	-----------

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

Vrsta napajanja	DC
-----------------	----

Napon napajanja sistema	30 V DC preko busa
-------------------------	--------------------

Dimenzije

Dubina	32 mm
--------	-------

Tekst

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----