



TYB708D



SL ΜΟΝΑΔΑ KNX ΧΩΝΕΥΤΗ 8 ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 8

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος Ναι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με μπαταρία Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Φωτισμός

Έλεγχος LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου 10 m

Τάση

Τάση εισόδου 20 - 20 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης DC

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30 V DC μέσω bus

Διαστάσεις

Βάθος 32 mm

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι