



LF2002009016A

Goulotte de distribution 20x20 avec bande adhésive blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	18 mm
Largeur	19 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	228 - 228 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui