



LF2002009016A

LF kanal, 20x20mm, samoljepivi, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	18 mm
Širina	19 mm
Dužina	2000 mm
Unutrašnji presjek	228 - 228 mm ²

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	1
--	---

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9016
Boja	Prometna bijela

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnica kanala	Bez spajanja
-----------------	--------------

Oprema

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1 - 1
Broj uklopivih particija	0
Držač kabla je sastavni dio seta	Ne
Sa zaštitnim filmom	Ne

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da