



47592045

Розетка з з/к 2X, зах.контактів, цільна, чорна 16A/250B R.1

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

##### Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номінальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номінальна напруга | 250 - 250 V |
|--------------------|-------------|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9005 |
|---------|------|

##### Розміри

|        |        |
|--------|--------|
| Висота | 120 mm |
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 80 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Глибина | 50 mm |
|---------|-------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 31 mm |
|-----------------------------------------|-------|

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 2 |
|-------------------|---|

##### Безпека

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ударостійкість IK | IK02 |
|-------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

##### Сумісний із

|            |  |
|------------|--|
| Berker R.x |  |
|------------|--|

##### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
|---------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|