



75142034



IP20

Capteur en verre KNX 2 postes Confort, KNX-TS Sensor, verre alu

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 12,50 mA

Dimensions

Profondeur de montage 24,20 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm

Hauteur 160 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 37,70 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 4

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Matériau Aluminium
Verre

Finition Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Fonction Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store
Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour
le nettoyage de la surface en verre

Mode d'installation Pour montage vertical

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température
externe
Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant
que poste auxiliaire de régulateur
Mesure de température par capteurs de température internes ou
objet de communication externe