



HXE015H

**Bobina di minima tensione 380-450V AC per interruttore h3 h1000, h1600**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Assorbimento potenza di spunto	2,10 VA
Potenza dissipata totale	2,10 W

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC	380 - 415 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V

**Funzioni**

Ritardato	No
-----------	----

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si