



452210



one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego

Właściwości techniczne

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	4 dB
Tłumienie przelotowe 2150 MHz	5 dB
Tłumienie przelotowe 860 MHz	4 dB

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości	5 - 2400 MHz
--------------------------------	--------------

Sprzęt

Liczba wyjść	3
--------------	---

Materiały

Materiał	Metal
----------	-------

Wymiary

Głębokość	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak