



WNE023B

Poussoir Cubyko 1F à voyant témoin encastré Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Finition	Mat Satiné
----------	---------------

Matière	Polypropylène (PP)
---------	--------------------

Finition fond profilé (installation)	Mat
--------------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	40 mm
------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 30 °C
------------------------	-------------

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--