



WNE023B

Poussoir Cubyko 1F à voyant témoin encastré Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Matière

Couleur Blanc pur

Finition Mat
Satiné

Matériau Polypropylène (PP)

Face arrière interne Mat

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 30 °C

Adapté à

cubyko