




14641909

**Centralna ploča za dupli modul Krone džekove, polarna bijela mat/pliš**

**Tehničke karakteristike**

**Veza**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Vrsta priključka/utikača | Modularni džek |
| Broj priključaka         | 2              |

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 2 |
|-------------|---|

**Materijali**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Boja            | Polarna bijela         |
| RAL kod         | 9010                   |
| Obrada površine | Mat<br>Baršunasto/pliš |
| Materijal       | Metal<br>Plastika      |
| Obrada          | Neobrađeno             |

**Dimenzije**

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 71 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 30 mm |

**Povezivost**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

**Tekst**

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Označavanje | Polje za označavanje može se uklopiti u odgovarajući srednji prsten |
| Izlaz       | Sa kosim izlazom od 30°                                             |

**Pogodno za**

Berker K.x / Berker Q.x / Berker S.x/B.x

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |