




382120



IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t

Właściwości techniczne

Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik żaluzjowy	Łącznik 1-biegunowy
-----------------------	---------------------

Materialy

Material	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
Prąd załączania	10 A

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	1-biegunowy Z położeniem neutralnym
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Montaż	Do mocowania śrubowego Bez łapek rozporowych

Odpowiednie do

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak