




382120



Interruptor de chave p/estores, s/canhão

Características técnicas

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas Interruptor de 1 polos

Materiais

Material Metal

Plástico

Tratamento Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Poder de corte 10 A

Segurança

Índice de proteção IP IP44

Texto

Modo de comutação 1 polo
Com posição neutra

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Modo de instalação Para fixação por parafuso
Sem garras de expansão

Adequado para

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim