



VH24NN



Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 2 rader 24 moduler.

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Montering	Hålvägg
-----------	---------

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$	17,50 W
---	---------

Utrustning

Antal skenor	2
--------------	---

Antal rader	2
-------------	---

Antal sektioner i bredd	1
-------------------------	---

Med lås	Nej
---------	-----

Har neutralanslutningsblock	Ja
-----------------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	24
---------------	----

Antal halva moduls anslutningar per skena	48
---	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	505,50 mm
------	-----------

Bredd	348 mm
-------	--------

Djup	94,50 mm
------	----------

Infällnadshöjd	471 mm
----------------	--------

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	314 mm
-----------------	--------

Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	90 mm
----------------	-------

Antal breddenheter	12
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Plast
----------	-------

RAL-kod	9010
---------	------

Färg	Vit
------	-----

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
--------------------------	----

Har monteringsplatta	Nej
----------------------	-----

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Låstyp	Snäpplås Utan lås
--------	----------------------

Glödtråds test	850 °C
----------------	--------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----