



VR112NE

**Caja de empotrar, serie golf VR, 12 mód**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

**Equipo**

Número de carriles	1
Número de filas	1
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

**Capacidad**

Número de módulos	12
-------------------	----

**Funciones**

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	226 mm
Anchura	308 mm
Profundidad	91,40 mm
Altura de la instalación	208 mm
Anchura de instalación	290 mm

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	72 mm
Número de unidades de ancho	12

**Cubierta, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

**Materiales**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
---	----

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

**Equipo**

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí