



47753532

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
Nazivni napon	250 - 250 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	147 mm
Dubina	63 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača	Stezaljka utikača
Presjek vodiča	1,0 - 2,5 mm ²

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca	Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju
----------------	--

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP55

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Kompletno kućište

Tekst

Ožičenje	Ožičeni umetci
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da