



47753532

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

#### Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matný
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

#### Rozměry

Výška	76 mm
Šířka	147 mm
Hloubka	63 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka zástrčky
Průřez vodiče	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

#### Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

#### Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

#### Kryt, dveře

Typ víka	Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
----------	---

#### Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP55

#### Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

**Texty**

Potisk	Bez potisku
Kryt	Kompletní pouzdro
Zapojení	Zkompletované vydrátované přístroje
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano