



VR112TD

## COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1X12M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ονομαστική τάση | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι |
|-------------------------------|-----|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

#### Εξοπλισμός

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός ραγών | 1 |
|---------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| Αριθμός σειρών | 1 |
|----------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος | 1 |
|----------------------------|---|

|              |     |
|--------------|-----|
| με κλειδαριά | Όχι |
|--------------|-----|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου | Ναι |
|----------------------------------------|-----|

#### Χωρητικότητα

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 12 |
|-------------------|----|

#### Λειτουργίες

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |
|--------------------|-----|

#### Διαστάσεις

|      |        |
|------|--------|
| Ύψος | 226 mm |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Πλάτος | 308 mm |
|--------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Βάθος | 91,40 mm |
|-------|----------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ενσωματωμένο ύψος | 208 mm |
|-------------------|--------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
|-------------------------|---|

#### Διαστάσεις

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ενσωματωμένο πλάτος | 290 mm |
|---------------------|--------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                    |   |
|--------------------|---|
| Αριθμός κλειδαριών | 0 |
|--------------------|---|

#### Διαστάσεις

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ενσωματωμένο βάθος | 72 mm |
|--------------------|-------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 12 |
|-------------------------|----|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                  |     |
|------------------|-----|
| Με διάφανη πόρτα | Ναι |
|------------------|-----|

#### Υλικά

|       |          |
|-------|----------|
| Υλικό | Πλαστικό |
|-------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Κωδικός RAL | 9010 |
|-------------|------|

|       |       |
|-------|-------|
| Χρώμα | Λευκό |
|-------|-------|

#### Εξοπλισμός

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Ναι |
|-----------------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Έχει πλάκα τοποθέτησης | Όχι |
|------------------------|-----|

#### Υλικά

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία | Όχι |
|-------------------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Κλάση προστασίας | Κατηγορία μόνωσης II |
|------------------|----------------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
|---------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40 |
|---------------------------|------|

---

**Ασφάλεια**

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Τύπος κλειδώματος | Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά<br>χωρίς κλειδαριά |
| Glow wire test    | 650 °C                                            |

---

**Βιωσιμότητα**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|