



KB480B

Overbruggingsbaar - 4P - 56 M.

#### Technische karakteristieken

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

##### Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

##### Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

##### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Faserail met pen
------------------------	------------------

##### Capaciteit

Aantal modules	57
----------------	----

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----