




KB480B

Barre de pontage 3P+N 80A languette 16mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Dimensions

Longueur	1000 mm
----------	---------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	16 mm ²
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de phase avec broche
---------------------------	----------------------------

Capacité

Nombre de modules	57
-------------------	----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----