



KB480B

**Puente de unión de lengüeta 4P, 16 mm<sup>2</sup>, 80A, 56M color gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada

80 A

**Arquitectura**

Número de polos

4

**Dimensiones**

Longitud

1000 mm

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

4000 V

Tensión asignada de empleo en alterna

230 - 400 V

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido

16 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/enchufe

Barra de fase con horquilla

**Capacidad**

Número de módulos

57

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS

Sí